

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B5 radialno desno, dolgo,
Premer držala d1: 40mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319046 40
GTIN	4067263237761
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT Eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in GARANT Eco – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Barvna koda VDI-držala	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
\varnothing držala d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij