

Garant

**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B5 radialno desno, dolgo,
Premer držala d1: 30mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319046 30
GTIN	4067263237754
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Barvna koda VDI-držala	VDI 30
h ₅	36 mm
l ₁	22 mm

l_2	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Ø držala d_1	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij