

**Garant**

**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B8 radialno levo, dolgo, Premer držala d1: 30mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319076 30
GTIN	4067263237914
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

b <sub>2</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Ø držala d <sub>1</sub>	30 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij