

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B7 radialno desno, dolgo, Ø držala d1: 30mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319066 30
GTIN	4067263237792
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine so brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm
Ø držala d ₁	30 mm
h ₁	20 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30

h ₅	38 mm
b ₂	65 mm
b ₁	100 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij