

## Garant

### VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 40mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319106 40
GTIN	4067263237969
Razred artikla	31V

#### Opis

##### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT Eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT Eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT Eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

##### Uporaba:

Za plano zarezovanje.

##### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

#### Tehnični opis

h <sub>5</sub>	32,5 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

Ø držala $d_1$	40 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	34 mm
Širina držala $b_3$	20,5 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij