

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319106 50
GTIN	4067263237976
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT Eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT Eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT Eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_2	41 mm
l_1	100 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm

h_1	25 mm
b_2	50 mm
Širina držala b_3	26 mm
h_6	60 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
Ø držala d_1	50 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij