

**Garant****VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B6 radialno levo, dolgo, Premer držala d1: 30mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319056 30
GTIN	4067263237778
Razred artikla	31V

## Opis

### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT Eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT Eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT Eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

### Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

### Standard:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Tehnični opis

b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Ø držala $d_1$	30 mm
$h_5$	36 mm
$l_2$	40 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	100 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij