

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319106 25
GTIN	4067263237945
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT Eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT Eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT Eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

b ₂	33 mm
Širina držala b ₃	19 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 25
Ø držala d_1	25 mm
h_5	25 mm
l_1	55 mm
b_1	58 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij