

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319106 20
GTIN	4067263237938
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT Eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in GARANT Eco – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_6	30 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 20
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Širina držala b_3	13 mm
l_1	55 mm
Ø držala d_1	20 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij