

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 30mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319106 30 |
| GTIN | 4067263237952 |
| Razred artikla | 31V |

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT Eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT Eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT Eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--------|
| Širina držala b ₃ | 17 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 30 |
| Ø držala d ₁ | 30 mm |
| l ₁ | 70 mm |

| | |
|---------------|-------------------|
| h_5 | 28 mm |
| b_2 | 35 mm |
| h_6 | 38 mm |
| b_1 | 70 mm |
| h_1 | 20 mm |
| h_2 | 29 mm |
| Oblika | C |
| Vrsta izdelka | VDI držala orodij |