

Garant

VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B7 radialno desno, dolgo, Ø držala d1: 40mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319066 40
GTIN	4067263237907
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine so brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
Ø držala d ₁	40 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij