

Garant

VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C2 aksialno, levo, Premer držala d1: 20mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319116 20 |
| GTIN | 4067263237983 |
| Razred artikla | 31V |

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|-------|
| b ₁ | 52 mm |
| b ₂ | 27 mm |
| h ₂ | 22 mm |
| Širina držala b ₃ | 13 mm |

| | |
|------------------------|-------------------|
| l_1 | 55 mm |
| Ø držala d_1 | 20 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 20 |
| h_1 | 16 mm |
| h_5 | 25 mm |
| h_6 | 30 mm |
| Oblika | C |
| Vrsta izdelka | VDI držala orodij |