

**Garant**

**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C2 aksialno, levo, Premier držala d1: 30mm**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319116 30     |
| GTIN                  | 4067263238003 |
| Razred artikla        | 31V           |

## Opis

### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT Eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT Eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT Eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

### Uporaba:

Za plano zarezovanje.

### Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

## Tehnični opis

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Barvna koda VDI-držala | VDI 30 |
| $h_6$                  | 38 mm  |
| $b_1$                  | 70 mm  |
| $l_1$                  | 70 mm  |

## Podatkovni list

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| $h_5$               | 28 mm             |
| Ø držala $d_1$      | 30 mm             |
| $b_2$               | 35 mm             |
| $h_2$               | 29 mm             |
| $h_1$               | 20 mm             |
| Širina držala $b_3$ | 17 mm             |
| Oblika              | C                 |
| Vrsta izdelka       | VDI držala orodij |