

**Garant**

**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C2 aksialno, levo, Premer držala d1: 40mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319116 40
GTIN	4067263238010
Razred artikla	31V

## Opis

### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT Eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT Eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT Eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

### Uporaba:

Za plano zarezovanje.

### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Tehnični opis

b <sub>2</sub>	42,5 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
l <sub>1</sub>	85 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 40
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
Ø držala $d_1$	40 mm
Širina držala $b_3$	20,5 mm
$h_6$	48 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij