

Garant

VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C3 aksialno, desno, Premer držala d1: 50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319126 50
GTIN	4067263238072
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT Eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT Eco** – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in **GARANT Eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Ø držala d ₁	50 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₁	25 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 50
h_2	41 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Širina držala b_3	26 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij