

Garant

VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 40mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319136 40
GTIN	4067263238119
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT Eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in GARANT Eco – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Ø držala d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Širina držala b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij