

**Digitalni hitri merilnik debeline, Merilno območje: 0-12,5mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 438191 0-12,5 |
| GTIN                  | 4031452200546 |
| Razred artikla        | 46C           |

**Opis****Izvedba:**

Digitalni hitri merilnik debeline z gumbom za dvig (merilna sila neodvisna od uporabnika), lahek okvir, lakiran. Merilne površine kaljene in brušene.

Mogoč prenos podatkov prek RS 232 ali USB s podatkovnim kablom (ni vključen v obseg dobave).

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Tehnični opis**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032        |
| Prevesna dolžina                      | 50 mm                |
| Število vključenih baterij            | 1                    |
| Tip baterij                           | Gumbasta baterija    |
| Ø merilne ploskve                     | 10 mm                |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Merilno območje                            | 0 - 12,5 mm             |
| Odčitavanje                                | 0,001 mm                |
| Vmesnik                                    | Vmesnik USB             |
| Vmesnik                                    | Vmesnik Digimatic       |
| Pakiranje                                  | čvrsta škatla           |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,004 mm                |
| Standard                                   | Tovarniški standard     |
| Izvedba merilne površine                   | Kaljeno in brušeno      |
| Merilno orodje                             | digitalni               |
| Kalibriranje                               | C6                      |
| Vrsta izdelka                              | Hiter merilnik debeline |

## Storitve

|  |            |
|--|------------|
| Kalibriranje hitrega merilnika debeline maksimalno merilno območje 200   | 023420 200 |
| DAkkS-kalibriranje Hiter merilnik debeline maksimalno merilno območje 30 | 023430 30  |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|