


**Digitalni hitri merilnik debeline, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Mogoč prenos podatkov prek RS 232 ali USB s podatkovnim kablom (ni vključen v obseg dobave).

Digitalni hitri merilnik debeline z gumbom za dvig (merilna sila neodvisna od uporabnika), lahek okvir, lakiran. Merilne površine kaljene in brušene.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Ø merilne ploskve	10 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Prevesna dolžina	200 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odčitavanje	0,01 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija

Merilno območje	0 - 25 mm
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Izvedba merilne površine	Kaljeno in brušeno
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C6
Vrsta izdelka	Hiter merilnik debeline

Storitve

Kalibriranje hitrega merilnika debeline maksimalno merilno območje 200	023420 200
DAkkS-kalibriranje Hiter merilnik debeline maksimalno merilno območje 30	023430 30

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------