

HEDI

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL in CZ, Tip: 20N2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Robustni kabelski boben iz umetne mase, odporne proti udarcem, z **zaščito pred pregrevanjem. Primerni tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

- **400 V CEE priključni vtič 16 A.**
- **1 × 400-V izhodna vtičnica CEE 16 A s samozapiralnim pokrovom in varnostnim stikalom za zaščito pred pregretjem.**
- **2 × 250-V standardni šuko vtičnici s samozapiralnima pokrovoma.**
- **7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.**
- **Žlebovi za odtekanje vode.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**

Kompakten in visokokakovosten, v celoti plastičen kabelski boben HEDI® s premerom bobna 250 mm ter ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.

Z vtičnicami za **Francijo, Belgijo, Poljsko in Češko republiko.**

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Material kabla	Neoprenska guma
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Nazivna priključna moč (razvit)	5500 (16 A) W
Razred kabla	H07RN-F
Dolžina kabla	20 m
Nazivna napetost	400 V
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Struktura kabla	5G2,5
Vrsta izdelka	Kabelski bobni