



Akumulatorski vijačnik z ragljo dolga izvedba, Tip: M12FHIR14L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Visokohitrostni akumulatorski vijačnik z ragljo **dolge izvedbe** omogoča uporabnikom boljši dostop v tesnih prostorih.

· **Elektronika REDLINK™ PLUS in brezkrtačni motor POWERSTATE™**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 in št. 073839.

Tehnični opis

Vpenjalo za orodje	4-kotnik, 1/4-colski
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Masa	1,1 kg
Napetost akumulatorja	12 V
Tipična uporaba	Strong

Maksimalni vrtilni moment v trdo	47 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Izvedba	Vijačnik z ragljo
Oznaka proizvajalca	M12FHIR14LR
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)