

AEG

Udarni vijačnik, Tip: BSS18S12BL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik s 1/2-colnim štirikotnim vpenjalom orodij.

- **LED-osvetlitev delovnega območja.**
- **Ročaj z mehko prevleko.**
- **Zaponka za pas.**
- **brezkrtačni motor Subcompact.**
- **izjemno kompaktna zasnova.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Napotek:

Primerni nadomestni akumulator najdete pod št. 073846–073848. Osnovne garniture akumulatorjev pod št. 073844.

Tehnični opis

Tipična uporaba	Strong
Maksimalni vrtilni moment	280 Nm

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Oznaka proizvajalca	BSS18S12BL
Napajanje	Omrežno napajanje
Število udarcev	0 - 3000 min ⁻¹
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa	1 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik