

# AEG

## Udarni vijačnik, Tip: BSS18C12ZC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik s 1/2-colnim štirikotnim vpenjalom orodij.

- **LED-osvetlitev delovnega območja.**
- **Ročaj z mehko prevleko.**
- **Zaponka za pas.**

#### Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

#### Napotek:

Primerni nadomestni akumulator najdete pod št. 073846–073848. Osnovne garniture akumulatorjev pod št. 073844.

### Tehnični opis

Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik

Število udarcev	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	BSS18C12ZC
Maksimalni vrtilni moment	410 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Tipična uporaba	Strong
Masa	3 kg
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik