

AEG

Akumulatorski kompaktni udarni vrtni vijačnik, Tip: BSB18SBL2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačnik z motorjem brez ščetk.

- **Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.**
- **2-stopenjsko kovinsko ohišje gonila z vklopnim udarnim mehanizmom za vrtnje v kovino, kamen in zid.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta in snemljiva vrtna glava.**

Priročen in zmogljiv 18-voltni »Sub-Compact« akumulatorski udarni vijačni vrtnik.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje najdete pod št. 073846–073848, ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture pa pod št. 073841 in 073844.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtiljajev v 1. stopnji	0 - 500 min ⁻¹
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Masa	1,7 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni vrtilni moment v trdo	65 Nm
Oznaka proizvajalca	BSB18SBL2-0
Tipična uporaba	Heavy Duty
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Največji vrtilni moment v mehko	32 Nm
Napetost akumulatorja	18 V
Izvedba motorja	Brez ščetk
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtenja	< 2,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Sistemeski kovček (HD = Heavy Duty)
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm