

# AEG

## Akumulatorsko kombinirano kladivo, Tip: BBH18BL2-5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Razred artikla	07A

### Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Napajanje	Baterijsko napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalni $\varnothing$ s spiralnim svedrom v beton	26 mm
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Maksimalni $\varnothing$ s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Oblika vpenjala za orodja	SDS Plus
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število udarcev	5000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	BBH18BL2
Udarna energija	2,5 J

Maksimalni $\varnothing$ s spiralnim svedrom v les	30 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	18,3 m/s <sup>2</sup>
Število vključenih akumulatorjev	2
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	3 kg
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo