

**metabo****Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z litij-ionsko akumulatorsko baterijo,  
Tip: SB18LTXBLI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in dvostopenjskim menjalnikom.**

Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno.

Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu. Vsi modeli LT in LTX so opremljeni z visoko zmogljivim udarnim mehanizmom za največjo vrtno moč v kamen in zid. Impulzno delovanje razreda LTX učinkovito pomaga pri zagozdenih vijakih ali pri navrtavanju na gladkih površinah.

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

- **Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z največjo močjo za najbolj zahtevne uporabe.**
- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**

- **Precision Stop:** elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno, fino delo.
- **Elektronski varnostni izklop:** brez povratnega udarca v primeru blokade svedra – za visoko zaščito uporabnika.
- **Vgrajena delovna LED-luč** s funkcijo za naknadno osvetlitev za optimalno svetlost delovnega območja.
- **S praktično zaponko za pas in prostorom za odlaganje vijačnega nastavka, ki ju je mogoče pritrčiti na desno ali levo stran.**
- **Številne blagovne znamke, sistem akumulatorskih baterij:** ta izdelek se lahko kombinira z vsemi 18-voltnimi paketi akumulatorskih baterij in polnilniki akumulatorjev blagovnih znamk CAS.

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vključno s hitro vpenjalno vrtno glavo z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev in metaBox.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

## Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment v trdo	130 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Največji vrtilni moment v mehko	65 Nm
Pakiranje	Metabox
Masa vključno z akumulatorjem	2,5 kg
Oznaka proizvajalca	SB 18 LTX BL I
Število vrtljajev v prostem teku	0
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2000
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Masa brez akumulatorja	1,8 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Izvedba motorja	Brez ščetk

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	16 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta izdelka	Udarni vrtalni vijačnik