

metabo**Akumulatorski udarni vrtni vijačnik brez akumulatorske baterije, Tip: SB18LTBL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in dvostopenjskim menjalnikom.**

Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno.

Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu. Vsi modeli LT in LTX so opremljeni z visoko zmogljivim udarnim mehanizmom za največjo vrtno moč v kamen in zid. Impulzno delovanje razreda LTX učinkovito pomaga pri zagozdenih vijakih ali pri navrtavanju na gladkih površinah.

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

- **Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z optimalno močjo za zahtevne uporabe.**
- **Visokozmogljiv udarni mehanizem za najboljše rezultate pri delu.**
- **Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.**

- **S praktično zaponko za pas in prostorom za odlaganje vijačnega nastavka, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.**
- **Številne blagovne znamke, sistem akumulatorskih baterij: ta izdelek se lahko kombinira z vsemi 18-voltnimi paketi akumulatorskih baterij in polnilniki blagovnih znamk CAS.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključuje hitro vpenjalno vrtalno glavo brez akumulatorske baterije, polnilnika akumulatorjev in transportnega kovčka.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Masa brez akumulatorja	1,2 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Pakiranje	Metabox
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 600
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2100
Izvedba motorja	Brez ščetk
Tipična uporaba	Strong
Oznaka proizvajalca	SB 18 LT BL
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni vrtilni moment v trdo	75 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	38 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Največji vrtilni moment v mehko	34 Nm

Maksimalno število udarcev	31950 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Udarni vrtni vijačnik