

metabo**Akumulatorski udarni vrtni vijačnik brez akumulatorske baterije, Tip: SB18LTXBLI****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | 070122 SB18LTXBLI |
| GTIN | 4061792188174 |
| Razred artikla | 03D |

Opis**Izvedba:****Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in dvostopenjskim menjalnikom.**

Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno.

Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu. Vsi modeli LT in LTX so opremljeni z visoko zmogljivim udarnim mehanizmom za največjo vrtno moč v kamen in zid. Impulzno delovanje razreda LTX učinkovito pomaga pri zagozdenih vijakih ali pri navrtavanju na gladkih površinah.

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

- **Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z največjo močjo za najbolj zahtevne uporabe.**
- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**

- **Precision Stop:** elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno, fino delo.
- **Elektronski varnostni izklop:** brez povratnega udarca v primeru blokade svedra – za visoko zaščito uporabnika.
- **Vgrajena delovna LED-luč** s funkcijo za naknadno osvetlitev za optimalno svetlost delovnega območja.
- **S praktično zaponko za pas in prostorom za odlaganje vijačnega nastavka, ki ju je mogoče pritrčiti na desno ali levo stran.**
- **Številne blagovne znamke, sistem akumulatorskih baterij:** ta izdelek se lahko kombinira z vsemi 18-voltnimi paketi akumulatorskih baterij in polnilniki akumulatorjev blagovnih znamk CAS.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključuje hitro vpenjalno vrtilno glavo brez akumulatorske baterije, polnilnika akumulatorjev in transportnega kovčka.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Število vključenih akumulatorjev | 0 |
| Napetost akumulatorja | 18 V |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Največji vrtilni moment v mehko | 65 Nm |
| Masa brez akumulatorja | 1,8 kg |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V |
| Oznaka proizvajalca | SB 18 LTX BL I |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les | 68 mm |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton | 16 mm |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Tipična uporaba | Heavy Duty |
| Maksimalni vrtilni moment v trdo | 130 Nm |

| | |
|--|-------------------------|
| Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 - 13 mm |
| Število vrtljajev v prostem teku | 0 - 550 |
| Število vrtljajev v prostem teku | 0 - 2000 |
| Pakiranje | Metabox |
| Izvedba motorja | Brez ščetk |
| Maksimalno število udarcev | 38000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačnik |