

FLUKE.

Tokovne merilne klešče, Tip: 378FC**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473290 378FC
GTIN	195112002148
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Tokovne merilne klešče z velikim, dobro čitljivim LCD-prikazovalnikom, ozka in ergonomična izvedba. Izmerite napetost in tok brez dotika s tehnologijo FieldSense™. Programska oprema Fluke Connect za beleženje in analizo merilnih rezultatov. Merjenje izredno visokih tokov s prilagodljivim tokovnim pretvornikom iFlex®.

Standard:**EN 61010-1****Obseg dobave:**

Vklj. z merilnimi vodniki in podloženo nosilno torbico. 2 bateriji art. 081561 vel. LR6.

Tehnični opis

Kapaciteta	100,0 µF do 1000 µF
Obseg prikaza	6000
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Upor	0,1 Ω – 60 kΩ

Izmenični tok AC	0,1 A – 2500 A
Število vključenih baterij	2
luknjačev z držalom	0,1 V – 1000 V
Frekvenca	5 Hz – 500 Hz
Osnovna točnost	2 %
Napajanje	Baterijsko napajanje
maksimalni zev klešč	34 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Pomnilniška funkcija	HOLD, MAX/MIN
Merilni postopek	TRUE RMS (AC)
Enosmerna napetost DC	0,1 V – 1000 V
Enosmerni tok DC	0,1 A – 1000 A
Standard	EN 61010-1
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

Storitve

Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	027050 D
DAkKS-kalibriranje Tokovne klešče Tip D	027060 D