

BENNING**Multimeter, Oznaka proizvajalca: MM7-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Funkcija AutoV za samodejno preklapljanje AC/DC in izbiro merilnega območja, funkcija LoZ z nizko vhodno impedanco, hiter preizkus prevodnosti, kontrola vtičnice z opozorilom (zaščita z varovalko).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo. Žično tipalo temperature, gumijast zaščitni okvir.

Tehnični opis

Enosmerni tok DC	0,01 μ A – 10 A
Napajanje	Baterijsko napajanje
Upor	0,01 Ω – 60 M Ω

Izmenični tok AC	0,01 μ A – 10 A
Kapaciteta	0,01 nF – 10 mF
Napetostni senzor (brezkontaktni)	da
Obseg prikaza	60000
Frekvenca	0,001 Hz – 1 MHz
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V
Pomnilniška funkcija	HOLD, MAX/MIN/AVG, PEAK, REL
Število vključenih baterij	2
Osnovna točnost	0,03 %
Kalibriranje	I3
Kalibriranje	I7
Preverjanje diod	da
Preverjanje prevodnosti	da
Enosmerna napetost DC	10 μ V – 1000 V
Temperatura	-200 - 1090 °C
luknjačev z držalom	10 μ V – 1000 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Merilni postopek	TRUE RMS
Material ohišja	Umetna masa
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

DAkS-kalibriranje Temperaturno tipalo z/brez prikazovalnika Tip A	027540 A
Kalibriranje temperaturnega tipala z/brez prikazovalnika Tip A	027520 A
Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
	027010 3

DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3