

BENNING**Multimeter, Oznaka proizvajalca: MM2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Natančna merilna območja toka (200 μ A in 2/20/200 mA) za merjenje ionizacijskega toka na plinskem gorilniku in za testiranje žrtvene anode v rezervoarju za toplo vodo (tehniko za ogrevanje in klimatizacijo).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo. Gumijasti zaščitni okvir.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	2
Kalibriranje	I3
Enosmerna napetost DC	100 μ V–1000 V

Merilni postopek	RMS
Preverjanje prevodnosti	da
Preverjanje diod	da
Upor	0,1 Ω – 20 M Ω
Izmenični tok AC	0,1 μ A – 20 A
Enosmerni tok DC	0,1 μ A – 20 A
Obseg prikaza	2000
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT II 1000 V
Osnovna točnost	0,5 %
luknjačev z držalom	100 μ V–750 V
Napajanje	Baterijsko napajanje
Material ohišja	Umetna masa
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
DAkkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 6LR61	081561 6LR61
--------------------------------------------------------------	--------------