

BENNING**Multimeter, Oznaka proizvajalca: MM2-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Vstopna raven v profesionalno merilno orodje. Z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Hiter preizkus prevodnosti, kontrola vtičnice z opozorilom (zaščita z varovalko).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo. Gumijasti zaščitni okvir.

Tehnični opis

Enosmerna napetost DC	10 μ V – 1000 V
Obseg prikaza	6000
Kalibriranje	I3

Pomnilniška funkcija	HOLD, MAX/MIN/AVG, REL
Napajanje	Baterijsko napajanje
Upor	0,1 Ω – 60 M Ω
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Preverjanje diod	da
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Napetostni senzor (brezkontaktni)	da
luknjačev z držalom	10 μ V – 1000 V
Merilni postopek	TRUE RMS
Število vključenih baterij	2
Preverjanje prevodnosti	da
Frekvenca	10 Hz – 1 kHz
Osnovna točnost	0,2 %
Material ohišja	Umetna masa
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

Kalibriranjedigitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
DAkks-kalibriranjeDigitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------