

**BENNING****Multimeter, Oznaka proizvajalca: MM2-3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

**Uporaba:**

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Vstopna raven v profesionalno merilno orodje. Z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Hiter preizkus prevodnosti, kontrola vtičnice z opozorilom (zaščita z varovalko).

**Standard:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Obseg dobave:**

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo. Žično tipalo temperature, gumijast zaščitni okvir.

**Tehnični opis**


Izmenični tok AC	1 mA – 10 A
Upor	0,1 $\Omega$ – 60 M $\Omega$
Kalibriranje	I3

Kalibriranje	I7
Osnovna točnost	0,2 %
Frekvenca	10 Hz – 1 kHz
Temperatura	-40 - 400 °C
Enosmerna napetost DC	10 µV – 1000 V
luknjačev z držalom	10 µV – 1000 V
Napetostni senzor (brezkontaktni)	da
Kapaciteta	0,01 nF – 10 mF
Število vključenih baterij	2
Merilni postopek	TRUE RMS
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preverjanje diod	da
Preverjanje prevodnosti	da
Enosmerni tok DC	1 mA – 10 A
Pomnilniška funkcija	HOLD, MAX/MIN/AVG, REL
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Obseg prikaza	6000
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Material ohišja	Umetna masa
Vrsta izdelka	Multimetri

## Storitve

DAkKS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3
Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
Kalibriranje temperaturnega tipala z/brez prikazovalnika Tip A	027520 A
	027540 A

DAkS-kalibriranje Temperaturno tipalo z/brez  
prikazovalnika Tip A



**Pribor**

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe  
LR3

081561 LR3