

FLUKE.

Multimeter, Tip: 115**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473322 115
GTIN	095969344814
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Ergonomično ohišje iz umetne mase z vgrajenim nosilcem. Velik LCD-prikazovalnik za dobro odčitavanje. Zanesljiva in preprosta uporaba – **opozorilo pri napačno priključenih merilnih vodnikih**. Zaradi preprostega upravljanja je optimalno za uporabo v pri mobilnih storitvah.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe nudijo največjo varnost in več dodatnih funkcij.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561 6LR61, merilnimi vodniki in snemljivima izolirnim kapicama.

Tehnični opis

Merilni postopek	TRUE RMS
------------------	----------

Prikaz z osvetljenim ozadjem	ne
Preverjanje prevodnosti	da
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Upor	0,1 Ω – 40 M Ω
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 600 V
Kapaciteta	1 nF – 1 mF
Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
Obseg prikaza	6000
Izmenični tok AC	0,1 mA – 10 A
Število vključenih baterij	1
Frekvenca	0,01 Hz – 50 kHz
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preverjanje diod	da
luknjačev z držalom	0,1 mV – 600 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Enosmerni tok DC	0,1 mA – 10 A
Osnovna točnost	0,05 %
Kalibriranje	I3
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3
Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 6LR61	081561 6LR61
--------------------------------------------------------------	--------------