

FLUKE.

**Multimeter, Tip: 87VMAX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473322 87VMAX
GTIN	095969926287
Razred artikla	47H

**Opis****Izvedba:**

Ergonomično ohišje iz umetne mase z vgrajenim nosilcem. Velik LCD-prikazovalnik za dobro odčitavanje. Zanesljiva in preprosta uporaba – **opozorilo pri napačno priključenih merilnih vodnikih**. Dodatna osvetlitev ozadja LED in merjenje temperature. Robustni multimeter prenese padce iz do 4 metrov. Zaščita IP67. Popolnoma vodotesen in odporen na prah.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem

**Uporaba:**

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe nudijo največjo varnost in več dodatnih funkcij.

**Standard:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Obseg dobave:**

Vklj. z baterijo art. 081561 6LR61, merilnimi vodniki in snemljivima izolirnim kavicama. Vklj. s temperaturnim tipalom.

**Tehnični opis**

Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Upor	0,1 $\Omega$ – 50 M $\Omega$
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I7
Kalibriranje	I3
Enosmerni tok DC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Preverjanje diod	da
Obseg prikaza	6000
luknjačev z držalom	0,1 mV – 1000 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Preverjanje prevodnosti	da
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatura	-200 - 1090 °C
Frekvenca	0,05 Hz – 200 kHz
Osnovna točnost	0,05 %
Število vključenih baterij	1
Izmenični tok AC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Merilni postopek	TRUE RMS
Oznaka proizvajalca	87V
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Kapaciteta	0,01 nF – 10 mF
Vrsta izdelka	Multimetri

## Storitve

Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
DAkkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3

**Pribor**

Merilni vodniki Ø merilne konice 1 mm	473318 1
Merilni vodniki Ø merilne konice 2 mm	473318 2
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 6LR61	081561 6LR61
Nosilna torbica C150 Tip F	473337 F
Magnetna priprava za obešanje Tip TPAK	473329 TPAK