

metabo**Akumulatorski udarni vijačnik brez akumulatorske baterije, Tip: 18LTX300****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074061 18LTX300
GTIN	4007430331892
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Veliki navori za težka vijačenja.**

Akumulatorski udarni vijačniki razreda LTX so na voljo z največjim navorom 300 Nm, 800 Nm ali 1750 Nm. Popolnoma primerni za težka vijačna dela v vseh obsegih zmogljivosti. Opremljeni so tudi z načinom APS (Automatic Power Shift):

- **odvijanje v načinu APS: preprečuje odpadanje vijaka/matice s samodejnim zmanjšanjem števila vrtljajev po odvijanju.**
- **Vijačenje v načinu APS: preprečuje premočno zategovanje vijaka/matice s samodejnim izklopom po prvem udarcu.**

Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Vsestranski, kompakten akumulatorski udarni vijačnik z 1/2-colskim zunanjim kvadratom in 300 Nm.**
- **Edinstven brezkrtačni motor Metabo za hitro delo in maksimalno učinkovitost pri vsaki uporabi.**
- **Delo z majhnim povratnim udarcem in zelo visokim navorom.**
- **Dvanajst stopenj števila vrtljajev/navora za široko paleto uporab.**
- **Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.**

- **Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.**
- **S praktično zaponko za pas, ki jo je mogoče pritrčiti na desno ali levo stran.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorske baterije, polnilnika in transportnega kovčka.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Masa brez akumulatorja	1,1 kg
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Maksimalni odlomni moment	480 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni vrtilni moment	300 Nm
Pakiranje	Metabox
Napajanje	Omrežno napajanje
Tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvajalca	SSW 18 LTX 300 BL
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Stopnje vrtilnega momenta	12
Izvedba motorja	Brez ščetk
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vpenjalo za orodje	Zunanji 4-kotnik
Maksimalno število udarcev	3750 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2650 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

