

**metabo****Akumulatorski udarni vijačnik z akumulatorsko baterijo LiHD, Tip: 18LTX1750****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074060 18LTX1750
GTIN	4061792202429
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Veliki navori za težka vijačenja.**

Akumulatorski udarni vijačniki razreda LTX so na voljo z največjim navorom 300 Nm, 800 Nm ali 1750 Nm. Popolnoma primerni za težka vijačna dela v vseh obsegih zmogljivosti. Opremljeni so tudi z načinom APS (Automatic Power Shift):

- **odvijanje v načinu APS: preprečuje odpadanje vijaka/matice s samodejnim zmanjšanjem števila vrtljajev po odvijanju.**
- **Vijačenje v načinu APS: preprečuje premočno zategovanje vijaka/matice s samodejnim izklopom po prvem udarcu.**

Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Izjemno zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z 3/4-colskim zunanjim kvadratom in 1750 Nm.**
- **Edinstven brezkrtačni motor Metabo za hitro delo in maksimalno učinkovitost pri vsaki uporabi.**
- **Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.**
- **Zelo zmogljiv za uporabo pri težkih vijačenjih.**
- **Delo z majhnim povratnim udarcem in zelo visokim navorom.**
- **Dvanajst stopenj navora s številom vrtljajev za široko paleto uporab.**

- **Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.**
- **Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.**
- **LiHD akumulatorski komplet zagotavlja vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo življenjsko dobo in trpežnost.**

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vključuje 2 × LiHD akumulatorsko baterijo, polnilnik in metaBOX.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

## Tehnični opis

Maksimalni odlomni moment	2100 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Stopnje vrtilnega momenta	12
Mere vpenjala za orodja	3/4 col
Maksimalni vrtilni moment	1750 Nm
Masa brez akumulatorja	3 kg
Oznaka proizvajalca	SSW 18 LTX 1750 BL
Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Tipična uporaba	Heavy Duty
Izvedba motorja	Brez ščetk
Število vključenih akumulatorjev	2
Pakiranje	Metabox
Vpenjalo za orodje	Zunanji 4-kotnik
Maksimalno število udarcev	2450 min <sup>-1</sup>
Masa vključno z akumulatorjem	4 kg

Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1650 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik