

**metabo****Akumulatorski udarni vijačnik brez akumulatorske baterije, Tip: 18LTX800****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074061 18LTX800
GTIN	4061792228733
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Veliki navori za težka vijačenja.**

Akumulatorski udarni vijačniki razreda LTX so na voljo z največjim navorom 300 Nm, 800 Nm ali 1750 Nm. Popolnoma primerni za težka vijačna dela v vseh obsegih zmogljivosti. Opremljeni so tudi z načinom APS (Automatic Power Shift):

- **odvijanje v načinu APS: preprečuje odpadanje vijaka/matice s samodejnim zmanjšanjem števila vrtljajev po odvijanju.**
- **Vijačenje v načinu APS: preprečuje premočno zategovanje vijaka/matice s samodejnim izklopom po prvem udarcu.**

Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z 1/2-colskim zunanjim kvadratom in 800 Nm.**
- **Edinstven brezkrtačni motor Metabo za hitro delo in maksimalno učinkovitost pri vsaki uporabi.**
- **Visok navor s posebno priročno zasnovo.**
- **Zelo zmogljiv za uporabo pri težkih vijačenjih.**
- **Delo z majhnim povratnim udarcem in zelo visokim navorom.**
- **Dvanajst stopenj števila vrtljajev/navora za široko paleto aplikacij.**
- **Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.**

- **Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.**
- **S praktično zaponko za pas, ki jo je mogoče pritrčiti na desno ali levo stran.**

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Brez akumulatorske baterije, polnilnika in transportnega kovčka.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

## Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	SSW 18 LTX 800 BL
Maksimalni odlomni moment	1200 Nm
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Število vključenih akumulatorjev	0
Napetost akumulatorja	18 V
Stopnje vrtilnega momenta	12
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Metabox
Maksimalni vrtilni moment	800 Nm
Masa brez akumulatorja	1,95 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Izvedba motorja	Brez ščetk
Vpenjalo za orodje	Zunanji 4-kotnik
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalno število udarcev	3300 min <sup>-1</sup>
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2575 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

