

**HOLEX****Garderobna omara s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949613 3
GTIN	4067263642657
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Garderobna omara s predalom širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuke. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavli. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.

S podnožjem.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

**Koncept prezračevanja:** dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

**Standard:**

**DIN 4547**

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

**Napotek:**

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

uporabna globina na prekat	477 mm
Izvedba podstavka	Podstavek
Ploščica z imenom	ne
Masa	52 kg
Širina police	298 mm
uporabna višina na zgornji predelek	328 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm
Globina police	477 mm
za obešanko s Ø loka do	6 mm
uporabna širina na prekat	240 mm
Višina	1950 mm
Globina	500 mm
Poševen strop	ne
Prezračevalne reže na vratih	da
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
za obešanko	da
Standard	DIN 4547
Možnost posebnega lakiranja	ne
Število palic za oblačila	1
Število prekatov	3
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Širina	900 mm
Število nepremičnih polic	1
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

