

**HOLEX****Garderobna omara z nogami iz umetne mase in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949615 2
GTIN	4067263642701
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Garderobna omara s predelkom širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavli. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.

Z nogami iz umetne mase.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

**Koncept prezračevanja:** dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

**Standard:**

**DIN 4547**

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

**Napotek:**

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Globina	500 mm
uporabna globina na prekat	477 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm
Število palic za oblačila	1
uporabna višina na zgornji predelek	328 mm
Širina police	298 mm
Izvedba podstavka	Jeklene noge
za obešanko s Ø loka do	6 mm
Višina	1950 mm
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
Prezračevalne reže na vratih	da
uporabna širina na prekat	240 mm
Število prekatov	2
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
za obešanko	da
Standard	DIN 4547
Število nepremičnih polic	1
Širina	600 mm
Možnost posebnega lakiranja	ne
Globina police	477 mm
Masa	38 kg
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare