

HOLEX**Garderobna omara s poševnim stropom, podnožjem in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949631 4
GTIN	4067263642787
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara s poševnim stropom, ki preprečuje, da bi predmeti obležali. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavljji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.

S podnožjem.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm
---	---------

Širina police	298 mm
za obešanko	da
Globina	500 mm
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	328 mm
Število nepremičnih polic	1
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Izvedba podstavka	Podstavek
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
Masa	75 kg
Standard	DIN 4547
Širina	1200 mm
Število prekatov	4
Možnost posebnega lakiranja	ne
Poševen strop	da
Globina police	477 mm
uporabna globina na prekat	477 mm
Prezračevalne reže na vratih	da
uporabna širina na prekat	240 mm
Število palic za oblačila	1
Višina spredaj	1950 mm
Višina zadaj	2180 mm
za obešanko s \emptyset loka do	6 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare