



Garderobna omara s poševnim stropom, podnožjem in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	949631 3
GTIN	4067263642770
Razred artikla	92S

Opis

Izvedba:

Garderobna omara s poševnim stropom, ki preprečuje, da bi predmeti obležali. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavli. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.

S podnožjem.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prezračevalne reže na vratih	da
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Izvedba podstavka	Podstavek
Poševen strop	da
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	328 mm
Masa	57 kg
uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm

Širina police	298 mm
uporabna globina na prekat	477 mm
Število nepremičnih polic	1
Globina	500 mm
Višina zadaj	2180 mm
Standard	DIN 4547
za obešanko	da
Globina police	477 mm
Možnost posebnega lakiranja	ne
Višina spredaj	1950 mm
uporabna širina na prekat	240 mm
za obešanko s Ø loka do	6 mm
Širina	900 mm
Število palic za oblačila	1
Število prekatov	3
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare