

HOLEX**Garderobna omara s poševnim stropom, podnožjem in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949631 2
GTIN	4067263642763
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara s poševnim stropom, ki preprečuje, da bi predmeti obležali. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavljji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.

S podnožjem.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

uporabna širina na prekat	240 mm
---------------------------	--------

Število prekatov	2
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	328 mm
Višina spredaj	1950 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm
Možnost posebnega lakiranja	ne
za obešanko	da
Število nepremičnih polic	1
Globina police	477 mm
za obešanko s Ø loka do	6 mm
uporabna globina na prekat	477 mm
Standard	DIN 4547
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Širina police	298 mm
Višina zadaj	2180 mm
Izvedba podstavka	Podstavek
Število palic za oblačila	1
Prezračevalne reže na vratih	da
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
Globina	500 mm
Širina	600 mm
Poševen strop	da
Masa	42 kg
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare