

HOLEX**Garderobenschrank mit Sitzbank in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949635 3
GTIN	4067263642893
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara z ogrodjem za klopi za sedenje. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drogo za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavljji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete. Sedežne letve na klopi standardno iz bukovega lesa, profil pribl. 60x30 mm, z vseh strani oblance in zaobljene, lakirane z brezbarvnim lakom. Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Ogradje klopi za sedenje črno-sivo, premazano. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

uporabna globina na prekat	477 mm
----------------------------	--------

Širina police	298 mm
Število prekatov	3
Masa	58 kg
uporabna višina na predelek za oblačila	1270 mm
Višina klopi	450 mm
Širina	900 mm
Globina klopi	315 mm
Višina	2120 mm
Globina police	477 mm
uporabna višina na zgornji predelek	328 mm
Globina	500 mm
uporabna širina na prekat	240 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare