

HOLEX**Garderobenschrank mit Sitzbank in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

949635 2

GTIN

4067263642886

Razred artikla

92S

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara z ogrodjem za klopi za sedenje. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drogo za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavljji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete. Sedežne letve na klopi standardno iz bukovega lesa, profil pribl. 60×30 mm, z vseh strani oblance in zaobljene, lakirane z brezbarvnim lakom. Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Ogradje klopi za sedenje črno-sivo, premazano. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina

500 mm

Število prekatov	2
Širina	600 mm
Višina klopi	450 mm
Masa	41 kg
Višina	2120 mm
Globina klopi	315 mm
Globina police	477 mm
uporabna globina na prekat	477 mm
uporabna višina na zgornji predelek	328 mm
Širina police	298 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1270 mm
uporabna širina na prekat	240 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare