

HOLEX**Garderobenschrank mit Sitzbank in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 949635 4 |
| GTIN | 4067263642909 |
| Razred artikla | 92S |

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara z ogrodjem za klopi za sedenje. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drogo za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavljji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete. Sedežne letve na klopi standardno iz bukovega lesa, profil pribl. 60x30 mm, z vseh strani oblance in zaobljene, lakirane z brezbarvnim lakom. Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Ogradje klopi za sedenje črno-sivo, premazano. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|--------|
| uporabna višina na zgornji predelek | 328 mm |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|---|------------------------------|
| Širina police | 298 mm |
| Globina klopi | 315 mm |
| Globina | 500 mm |
| uporabna višina na predelek za oblačila | 1270 mm |
| Višina | 2120 mm |
| Masa | 75 kg |
| Višina klopi | 450 mm |
| Globina police | 477 mm |
| Število prekatov | 4 |
| Širina | 1200 mm |
| uporabna globina na prekat | 477 mm |
| uporabna širina na prekat | 240 mm |
| Debelina materiala | 0,8 mm |
| Kot odpiranja vrat | 110 stopinj |
| Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Vrsta izdelka | Garderobne omare |