



Garderobna omara s poševnim stropom, klopjo za sedenje in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	949651 2
GTIN	4067263642947
Razred artikla	92S

Opis

Izvedba:

Garderobna omara s poševnim stropom, ki preprečuje, da bi predmeti obležali. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s tremi drsnimi kavli. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete. Sedežne letve klopi za sedenje standardno iz bukovega lesa, profil pribl. 60 × 30 mm, z vseh strani oblance in zaobljene, lakirane z brezbarvnim lakom.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Ogrodje klopi za sedenje črno-sivo, premazano. Posebno lakiranje ni mogoče.

Tehnični opis

Globina	500 mm
uporabna globina na prekat	477 mm

uporabna višina na zgornji predelek	328 mm
Masa	45 kg
Globina police	477 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1270 mm
Višina spredaj	2120 mm
uporabna širina na prekat	240 mm
Širina	600 mm
Širina police	298 mm
Globina klopi	315 mm
Višina klopi	450 mm
Višina zadaj	2350 mm
Število prekatov	2
Širina klopi	600 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare