



Profesionalni plastični boben »Cube«50B



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081113 50B
GTIN	4007123637539
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski boben ustreza zahtevam DGUV I 203#006 (prej BGI 608).

Plastični kabelski boben z vsestransko zaščito proti prevrnitvi in praktičnim zložljivim ročajem.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Napotek:

Primerno držalo za namestitev na delavniške vozičke in delovne mize na kolesih GARANT je na voljo pod 914935 1.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 44
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16A) W
Dolžina kabla	50 m
Diagnostični sistem na voljo	da

Število letov z vtičnicami	4
Material kabla	Poliuretan
Material ohišja	Umetna masa
Napajanje	Omrežno napajanje
Razred kabla	H07BQ-F
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Struktura kabla	3G1,5
Vrsta izdelka	Kabelski boben