

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: DM/9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Za ploščice za struženje navoja, vel. 16.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	16
Serija	Master Mute
Srednji premik L ₃	23,7 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Celotna dolžina L	27 mm

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	45 mm
Vijak za obračalno ploščico	269028 50
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SIR
Sistem	DM
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava