

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: DM/10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Za ploščice za struženje navoja, vel. 22.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

Celotna dolžina L	30 mm
Serija	Master Mute
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	22
Srednji premik L ₃	25,7 mm

Sistem	DM
Vijak za obračalno ploščico	269028 51
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	47 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SIR
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava