



## Profesionalni plastični boben »Cube«33N



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081113 33N
GTIN	4007123637485
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

Kabelski boben ustreza zahtevam DGUV I 203#006 (prej BGI 608).

Plastični kabelski boben z vsestransko zaščito proti prevrnitvi in praktičnim zložljivim ročajem.

#### Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

#### Napotek:

Primerno držalo za namestitev na delavniške vozičke in delovne mize na kolesih GARANT je na voljo pod 914935 1.

### Tehnični opis

odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Dolžina kabla	33 m
Število letav z vtičnicami	4

Razred kabla	H07RN-F
Material kabla	Neopren
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16A) W
Material ohišja	Umetna masa
Diagnostični sistem na voljo	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Struktura kabla	3G1,5
Vrsta izdelka	Kabelski boben